



WNA022B

Pulsador inversor, blanco

Características técnicas

Arquitectura

Número de pulsadores	1
Montaje	Clipado

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	No
-----------------	----

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada	50/60 Hz
---------------------	----------

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 A
----------------------------	------

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas empotrables	40 mm
Profundidad del producto instalado	40 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Anchura del producto instalado	75 mm

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
-----------	------------------------

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP20
textimpactstrength	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C

Identificación

Serie	cubyko
Composición	mecanismo con embellecedor

Pictogramas

filesymbolewa	INSTALLATEUR.JPG
---------------	------------------