



WNA025

Pulsador con portaetiquetas e indicador luminoso, gris

Características técnicas

Arquitectura

Número de pulsadores	1
Montaje	Clipado

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	Si
-----------------	----

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada	50/60 Hz
---------------------	----------

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 A
----------------------------	------

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas empotrables	40 mm
Profundidad del producto instalado	40 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Anchura del producto instalado	75 mm

Capacidad

Número de módulos para mecanismos	2
-----------------------------------	---

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
-----------	------------------------

Conexión

Tipo de conexión	Quickconnect
------------------	--------------

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP55
textimpactstrength	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C

Identificación

Serie	cubyko
Composición	mecanismo con embellecedor

