



WNA025B

**Pulsador con portaetiquetas e indicador luminoso, blanco**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Número de pulsadores	1
Montaje	Clipado

**Mandos e indicadores**

Piloto luminoso	Si
-----------------	----

**Principales características eléctricas**

Frecuencia asignada	50/60 Hz
---------------------	----------

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal	10 A
----------------------------	------

**Dimensiones**

Profundidad de montaje cajas empotrables	40 mm
Profundidad del producto instalado	40 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Anchura del producto instalado	75 mm

**Capacidad**

Número de módulos para mecanismos	2
-----------------------------------	---

**Materiales, acabados, colores**

Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
-----------	------------------------

**Seguridad**

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP20
textimpactstrength	IK07

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C

**Identificación**

Serie	cubyko
Composición	mecanismo con embellecedor