



WNA033

## Paro de emergencia 1/4 de vuelta, gris

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de organo de control	Pulsador y rotativo
Número de pulsadores	1
Montaje	Clipado

#### Mandos e indicadores

Piloto luminoso	No
Pulsadores	No

#### Principales características eléctricas

Frecuencia asignada	50/60 Hz
---------------------	----------

#### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 AX
----------------------------	-------

#### Dimensiones

Profundidad del producto instalado	85 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Anchura del producto instalado	75 mm

#### Capacidad

Número de módulos para mecanismos	2
-----------------------------------	---

#### Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
-----------	------------------------

#### Equipo

hasheatingswitch	No
------------------	----

#### Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP55
textimpactstrength	IK07

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C

#### Identificación

Serie	cubyko
-------	--------

