



WNA035

Interruptor de llave, 2 posiciones, gris

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de organo de control	Llave
Número de pulsadores	1
Montaje	Clipado

Mandos e indicadores

Pulsadores	No
------------	----

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada	50/60 Hz
---------------------	----------

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 AX
----------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	50 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Dimensiones(H A P)	76x76x70
Anchura del producto instalado	75 mm

Capacidad

Número de módulos para mecanismos	2
-----------------------------------	---

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
-----------	------------------------

Conexión

Tipo de conexión	Quickconnect
------------------	--------------

Equipo

hasheatingswitch	No
------------------	----

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP55
textimpactstrength	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C

Identificación

Serie

cubyko

Composición

mecanismo con embellecedor