



WNA044B

### **Pulsador inversor doble, blanco**

#### **Características técnicas**

##### **Arquitectura**

Montaje Clipado

##### **Principales características eléctricas**

Frecuencia asignada 50/60 Hz

##### **Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal 10 A

##### **Dimensiones**

Profundidad de montaje cajas empotrables 40 mm

Profundidad del producto instalado 40 mm

Altura del producto instalado 75 mm

Anchura del producto instalado 75 mm

##### **Capacidad**

Número de módulos para mecanismos 2

##### **Materiales, acabados, colores**

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

##### **Seguridad**

Índice de protección contra choques mecánicos, IK 07

Índice de protección IP IP20

textimpactstrength IK07

##### **Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -15...30 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -50...50 °C

##### **Identificación**

Serie cubyko

Composición mecanismo con embellecedor