



WNA045B

## Pulsador doble con indicador luminoso, blanco

### Características técnicas

#### Arquitectura

Número de pulsadores	2
Montaje	Clipado

#### Principales características eléctricas

Frecuencia asignada	50/60 Hz
---------------------	----------

#### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 AX
----------------------------	-------

#### Dimensiones

Profundidad de montaje cajas empotrables	40 mm
Profundidad del producto instalado	40 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Anchura del producto instalado	75 mm

#### Capacidad

Número de módulos para mecanismos	2
-----------------------------------	---

#### Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
-----------	------------------------

#### Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP20
atishalogenfreeexternallymaintained	No
textimpactstrength	IK07

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C