



WNA155B



Salida de cable, blanco

Características técnicas

Arquitectura

Montaje En superficie

Funciones

Borne de conexiones centralizadas No
 Con iluminación para orientación No
 Protección contra las sobretensiones No

Compatibilidad

ifttsupportavailable No

Mandos e indicadores

Piloto luminoso No
 Con o sin indicador Sin

Conectividad

Con toma de carga USB No

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada 50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 16 A

Dimensiones

Profundidad del producto instalado 22.8 mm
 Altura del producto instalado 75 mm
 Anchura del producto instalado 75 mm

Capacidad

Número de módulos 2

Puerta, tapa

Bloqueable por candado No

Alimentación

Alimentación especial Suministro sin corriente especial

Materiales, acabados, colores

Transparente No
 ismetalliccolour No

Conexión

Número de fases accesibles	0
----------------------------	---

Accesorios incluidos

Con fusible fin	No
-----------------	----

Equipo

Número de tomas comandadas	0
----------------------------	---

Conmutador ON/OFF	No
-------------------	----

withtransparentlabelholder	No
----------------------------	----

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
---	----

Índice de protección IP	IP55
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
-------------------------------	-------------

Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C
--	-------------

Aislado	Sí
---------	----

Identificación

Serie	cubyko
-------	--------

Versión	Otro
---------	------