



WNC020

Pulsador NA, gris

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	Atornillado
---------	-------------

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	No
-----------------	----

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada	50/60 Hz
---------------------	----------

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 A
----------------------------	------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	64 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Dimensiones(H A P)	76x76x67
Anchura del producto instalado	75 mm

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
-----------	------------------------

Equipo

hasheatingswitch	No
------------------	----

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP20
textimpactstrength	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C

Identificación

Serie	cubyko
Composición	mecnaismo completo con placa