



WNC023

Pulsador con indicador luminoso, superficie, gris

Características técnicas

Arquitectura

Número de pulsadores	1
Montaje	Atornillado

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	Si
-----------------	----

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada	50/60 Hz
---------------------	----------

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 A
----------------------------	------

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas empotrables	40 mm
Profundidad del producto instalado	64 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Dimensiones(H A P)	76x76x75
Anchura del producto instalado	75 mm

Capacidad

Número de módulos para mecanismos	2
-----------------------------------	---

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
-----------	------------------------

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP20
textimpactstrength	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C

Identificación

Serie	cubyko
Composición	mecnaismo completo con placa

Pictogramas

