



WNC044

Pulsador inversor doble, gris

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Atornillado

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada 50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 10 A

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas empotrables 40 mm

Profundidad del producto instalado 64 mm

Altura del producto instalado 75 mm

Dimensiones(H A P) 76x76x87

Anchura del producto instalado 75 mm

Capacidad

Número de módulos para mecanismos 2

Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 7011 - Gris hierro

Conexión

Tipo de conexión Quickconnect

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK 07

Índice de protección IP IP55

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -15...30 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -50...50 °C

Identificación

Serie cubyko

Composición mecnaismo completo con placa