



WNC155

Salida de cable, gris

Características técnicas

Arquitectura

Montaje En superficie

Funciones

Borne de conexiones centralizadas No

Protección contra las sobretensiones No

Compatibilidad

iftttsupportavailable No

Mandos e indicadores

Piloto luminoso No

Con o sin indicador Sin

Conectividad

Con toma de carga USB No

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada 50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 16 A

Dimensiones

Profundidad del producto instalado 22.8 mm

Altura del producto instalado 75 mm

Anchura del producto instalado 75 mm

Capacidad

Número de módulos 2

Puerta, tapa

Bloqueable por candado No

Alimentación

Alimentación especial Suministro sin corriente especial

Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 7011 - Gris hierro

Transparente No

ismetalliccolour No

Conexión

Número de fases accesibles	0
----------------------------	---

Accesorios incluidos

Con fusible fin	No
-----------------	----

Equipo

Número de tomas comandadas	0
----------------------------	---

Conmutador ON/OFF	No
-------------------	----

withtransparentlabelholder	No
----------------------------	----

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
---	----

Índice de protección IP	IP55
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
-------------------------------	-------------

Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C
--	-------------

Aislado	Sí
---------	----

Identificación

Serie	cubyko
-------	--------

Versión	todos los países
---------	------------------