



WNE025

## Pulsador con portaetiquetas iluminado, gris

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje Atornillado

#### Mandos e indicadores

Piloto luminoso Si

#### Principales características eléctricas

Frecuencia asignada 50/60 Hz

#### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 10 A

#### Dimensiones

Profundidad de montaje cajas empotrables 40 mm

Profundidad del producto instalado 40 mm

Altura del producto instalado 75 mm

Dimensiones(H A P) 83X83X34

Anchura del producto instalado 75 mm

#### Capacidad

Número de módulos para mecanismos 2

#### Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 7011 - Gris hierro

#### Conexión

Tipo de conexión Quickconnect

#### Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK 07

Ensayo del hilo incandescente EN 60-695-2

textimpactstrength IK07

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -15...30 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -50...50 °C

#### Identificación

Serie cubyko

Composición mecanismo con embellecedor

