



WNE155

Salida de cable, gris

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	Empotrado
---------	-----------

Funciones

Borne de conexiones centralizadas	No
Protección contra las sobretensiones	No

Compatibilidad

ifttsupportavailable	No
----------------------	----

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	No
Con o sin indicador	Sin

Conectividad

Con toma de carga USB	No
-----------------------	----

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada	50/60 Hz
---------------------	----------

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	16 A
----------------------------	------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	22.8 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Anchura del producto instalado	75 mm

Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

Puerta, tapa

Bloqueable por candado	No
------------------------	----

Alimentación

Alimentación especial	Suministro sin corriente especial
-----------------------	-----------------------------------

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
Transparente	No
ismetalliccolour	No

Conexión

Número de fases accesibles	0
----------------------------	---

Accesorios incluidos

Con fusible fin	No
-----------------	----

Equipo

Número de tomas comandadas	0
----------------------------	---

Conmutador ON/OFF	No
-------------------	----

withtransparentlabelholder	No
----------------------------	----

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
---	----

Índice de protección IP	IP55
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
-------------------------------	-------------

Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C
--	-------------

Aislado	Sí
---------	----

Identificación

Serie	cubyko
-------	--------

Versión	Otro
---------	------