



WXF003

## 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de organo de control	tecla simple
Montaje	Clipado

#### Configuración

antibacterialtreatment	No
------------------------	----

#### Compatibilidad

ifttsupportavailable	No
----------------------	----

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

#### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 AX
----------------------------	-------

#### Dimensiones

Profundidad	34 mm
Profundidad de montaje	34 mm
Altura	45 mm
Ancho	45 mm

#### Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
Superficie	mate
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

#### Conexión

Tipo de conexión	Quickconnect
------------------	--------------

#### Equipo

withtransparentlabelholder	No
----------------------------	----

#### Normas

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

#### Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	05
---	----

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10...35 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-10...50 °C
<b>Identificación</b>	
Serie	gallery