



WXF063

Regulador pulsación, gallery

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de organo de control	Tecla
---------------------------	-------

Principales características eléctricas

Tensión nominal	230 V
Frecuencia asignada	50 Hz

Tensión

Tensión de funcionamiento	230 V AC
---------------------------	----------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	42 mm
Altura del producto instalado	45 mm
Anchura del producto instalado	45 mm

Materiales, acabados, colores

Material	Plástico
----------	----------

Gestión de iluminación LED

Potencia LED	50 W
--------------	------

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Para fijación bloqueada
-----------------	-------------------------

Conexión

Tipo de carga	Universal
Sección de conductor	1.5...2.5 mm ²

Equipo

Tipo de dimmer	No
substationinput	Sí
Principio de regulación de luz	Corte de fase descendente o ascendente según el tipo de carga, aprendizaje automático

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10...35 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-10...50 °C

Identificación

Serie	gallery
-------	---------