



WXF112

## EVO Mechanism USB charger 3,0A 2M

### Características técnicas

#### Conectividad

Conector enchufable/terminales Con 2 terminales USB tipo A

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal	200...250 V
Efficiency at low load (10 %)	74.1 %
Eficiencia media en activo	83.3 %
Frecuencia asignada	50/60 Hz

#### Tensión

Tensión de entrada	230 V AC
Tensión de salida	5 V

#### Corriente eléctrica

Corriente de salida	máx. 3 A
---------------------	----------

#### Fusible

Fusible a prueba de cortocircuitos y protegido contra las sobrecargas (protección electrónica)

#### Potencia

Potencia de salida	15 W
Consumo eléctrico en vacío	71 mW

#### Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 7021 - Gris negruzco

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...35 °C

#### Instrucciones

Texto de la nota ¡No es posible transmitir datos!