



WXF112

Cargador USB gallery A+A

Características técnicas

Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo conector/enchufe USB	A

Tensión

Tensión de entrada	230 - 230 V
Tensión de salida	5 - 5 V

Dimensiones

Altura	40 mm
Anchura	40 mm
Profundidad	32 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	32 mm

Equipo

Número de salidas	2
-------------------	---

Accesorios

Con microfusión	No
-----------------	----

Materiales

Colour	Negro
Código RAL	7021
Material	Policarbonato (PC)

Potencia

Potencia de salida	15 W
--------------------	------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	3 A
Corriente de salida	3000 mA

Texto

Conectores enchufable/terminales	Con 2 tomas USB tipo A
Fusible	Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)