



WXF226

Gallery Toma RJ45 Cat.6 STP

Características técnicas

Arquitectura

Tipo	STP
Montaje	Empotrado

Conectividad

Salida	Con salida recta
--------	------------------

Dimensiones

Profundidad	34.6 mm
Altura	45 mm
Ancho	45 mm

Atenuación

Pérdida de transmisión	3 dB
------------------------	------

Capacidad

Número de posiciones	1
----------------------	---

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
Superficie	mate

Cable

Rango AWG	AWG 26-22
-----------	-----------

Normas

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	IK02
Índice de protección IP	IP20

Protección	Con tapa con bisagra protectora contra el polvo opcional
------------	--

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10...35 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-10...50 °C

Identificación

Aplicaciones	Tecnología de comunicación
Serie	gallery