



WXF257

### Gallery Toma TV+FM+SAT directa 2entradas

#### Características técnicas

##### Arquitectura

|         |           |
|---------|-----------|
| Montaje | Empotrado |
|---------|-----------|

##### Conectividad

|               |              |
|---------------|--------------|
| Banda pasante | 4 - 2400 MHz |
|---------------|--------------|

##### Dimensiones

|             |       |
|-------------|-------|
| Profundidad | 34 mm |
| Altura      | 45 mm |
| Ancho       | 45 mm |

##### Capacidad

|                      |   |
|----------------------|---|
| Número de posiciones | 1 |
|----------------------|---|

##### Materiales, acabados, colores

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Material                             | Plástico+Metal |
| Superficie                           | mate           |
| Tipo de tratamiento de la superficie | No tratado     |

##### Normas

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Directiva europea WEEE | afectado |
|------------------------|----------|

##### Seguridad

|   |      |
|---|------|
| Índice de protección contra choques mecánicos, IK | IK02 |
| Índice de protección IP                           | IP20 |

##### Condiciones de uso

|  |             |
|--|-------------|
| Temperatura de funcionamiento            | -10...35 °C |
| Temperatura de almacenamiento/transporte | -10...50 °C |