



WXF625

## Gallery Toma altavoz

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje	Empotrado
---------	-----------

#### Conectividad

Salida	Con salida recta
--------	------------------

#### Dimensiones

Profundidad	41.5 mm
Altura	45 mm
Ancho	45 mm

#### Capacidad

Número de posiciones	1
----------------------	---

#### Materiales, acabados, colores

Superficie	mate
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

#### Normas

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

#### Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	IK02
Índice de protección IP	IP20

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10...35 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-10...50 °C

#### Identificación

Serie	gallery
-------	---------