



XVR107S



## Punto de carga monofásico witty one 1x7kW toma T2S

### Características técnicas

#### Potencia

Potencia por punto de carga	7 kW
Conectividad	0,1 - 7 kW

#### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Power supply

Número de fases para la fuente de alimentación	1
--	---

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	32 A
----------------------------	------

#### Conectividad

Número de puntos de carga	1
---------------------------	---

#### Funciones

Con gestión de cargas	No
-----------------------	----

#### Equipo

Número de tomas de la carcasa	0
Con interruptor de control de potencia	No
Con liberación de emergencia en caso de corte de corriente	Sí

#### Conexión

Tipo de conector/enchufe	Tipo 2S
--------------------------	---------

#### Dimensiones

Altura	370 mm
Anchura	250 mm
Profundidad	150 mm

#### Instalación, montaje

Montaje en	Montaje de superficie
------------	-----------------------

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP54
Resistencia al impacto IK	IK10