



XVR111C



**Punto de carga trifásico witty one 1x11kW cable 6,5m**

**Características técnicas**

**Potencia**

Potencia por punto de carga	11 kW
Conectividad	0,1 - 11 kW

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Power supply**

Número de fases para la fuente de alimentación	3
--	---

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

**Conectividad**

Número de puntos de carga	1
---------------------------	---

**Funciones**

Con gestión de cargas	No
-----------------------	----

**Equipo**

Número de tomas de la carcasa	0
Con interruptor de control de potencia	No
Con liberación de emergencia en caso de corte de corriente	Sí

**Conexión**

Tipo de conector/enchufe	Tipo 2
--------------------------	--------

**Dimensiones**

Altura	370 mm
Anchura	250 mm
Profundidad	150 mm

**Instalación, montaje**

Montaje en	Montaje de superficie
------------	-----------------------

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP54
Resistencia al impacto IK	IK10