



10527004

**Boîtier en saillie, horizontal, 2 postes, K.5, acier inoxydable mat, laqué**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

**Dimensions**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Hauteur               | 82 mm     |
| Largeur               | 159,50 mm |
| Profondeur            | 41,50 mm  |
| Profondeur de montage | 36 mm     |

**Équipement**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Avec entrée de câble | Oui |
|----------------------|-----|

**Installation, montage**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Position de montage/connexion | Horizontale |
| Montage sur                   | En saillie  |

**Matières**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Matière                | Acier inoxydable, Thermoplastique |
| Traitement             | Non traité, Laqué                 |
| Couleur                | Acier inoxydable                  |
| Code RAL               | 9022                              |
| Finition de la surface | Mat                               |

**Accessoires**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec cadre de recouvrement | Non |
|----------------------------|-----|

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

**Textes**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Mode d'installation     | Pour le montage sur une surface inflammable, Pour montage horizontal |
| Produit compatible avec | Berker K.5   |