



10527009

Boîtier en saillie, horizontal, 2 postes, K.1, blanc polaire brillant

Caractéristiques techniques

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

Dimensions

| | |
|-----------------------|-----------|
| Hauteur | 82 mm |
| Largeur | 159,50 mm |
| Profondeur | 41,50 mm |
| Profondeur de montage | 36 mm |

Équipement

| | |
|----------------------|-----|
| Avec entrée de câble | Oui |
|----------------------|-----|

Installation, montage

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Position de montage/connexion | Horizontale |
| Montage sur | En saillie |

Matières

| | |
|------------------------|-----------------|
| Matière | Thermoplastique |
| Traitement | Non traité |
| Couleur | Blanc polaire |
| Code RAL | 9010 |
| Finition de la surface | Brillant |

Accessoires

| | |
|----------------------------|-----|
| Avec cadre de recouvrement | Non |
|----------------------------|-----|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Textes

| | |
|-------------------------|--|
| Mode d'installation | Pour le montage sur une surface inflammable, Pour montage horizontal |
| Produit compatible avec | Berker K.1 |