



16406096

{ }

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Architecture

Nombre de pôles 1

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes
230 V 1500 W

Lampes fluorescentes en circuit double 1500 W

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Commandes et indicateurs

Contact d'acquittement Non

Nombre de touches 0

Matières

Couleur Anthracite

Finition de la surface Velours

Matière Métal, PVC

Traitement Laqué

Transparent Non

Dimensions

Profondeur 57,30 mm

Profondeur de montage 32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 50 °C

Textes

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Impression | Avec inscription "Hotelcard" |
| Mode d'installation | Avec griffes d'écartement |
| Type de commutation | 1 pôle |
| Type de raccordement | Avec bornes surélevées à vis |
| Éclairage | Pour éclairage |
| Produit compatible avec | Berker Q.1, Berker Q.3 |
| Gammes compatibles | Berker Q.x |