



16409909

{ }

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant de commutation 10 A

#### Tension

Tension nominale 230 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Architecture

Nombre de pôles 1

#### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes  
230 V 1500 W

Lampes fluorescentes en circuit double 1500 W

#### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

#### Commandes et indicateurs

Contact d'acquittement Non

Nombre de touches 0

#### Matières

Couleur Blanc polaire

Finition de la surface Mat

Matière Métal, PVC

Traitement Non traité

Transparent Non

#### Dimensions

Profondeur 57,30 mm

Profondeur de montage 32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 50 °C

**Textes**

Impression	Avec inscription "Hotelcard"
Mode d'installation	Avec griffes d'écartement
Type de commutation	1 pôle
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis
Éclairage	Pour éclairage
Produit compatible avec	Berker S.1
Gammes compatibles	Berker S.x/B.x