



16417114

{ }

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Architecture

Nombre de pôles 1

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes
 230 V 1500 W

Lampes fluorescentes en circuit double 1500 W

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Matières

Couleur Acier inoxydable

Finition de la surface Mat

Matière Métal, PVC, Acier inoxydable

Traitement Laqué

Transparent Non

Dimensions

Profondeur 58,60 mm

Profondeur de montage 32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 50 °C

Textes

Impression	Avec inscription "Hotelcard"
Mode d'installation	Avec griffes d'écartement
Type de commutation	1 pôle
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis
Éclairage	Pour éclairage
Produit compatible avec	Berker K.5
Gammes compatibles	Berker K.x