



260219

Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, support ronde, blanc polaire

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

Tension

Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension de sortie	5 - 5 V

Dimensions

Profondeur de montage	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm

Équipement

Nombre de sorties	2
-------------------	---

Accessoires

Avec fusible miniature	Non
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non

Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Mat

Puissance

Puissance de sortie	15 W
Puissance absorbée (veille)	0,15 W

Courant électrique

Courant assigné nominal	0,20 A
Courant de sortie	3000 mA

Textes

Connecteurs / Douilles	Avec 2 prises USB type A
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à vis