



2885

Variateur rotatif 1000 W, Commande d'éclairage

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matières

Matière Métal, PVC

Dimensions

Diamètre de l'axe 4 mm

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 52 mm

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

Textes

Fusible Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Principe de variation Coupure de phase descendante

Type de raccordement Avec bornes à vis