



29442045

**Var. rot. uni a. enjol. (R,L,C,LED), régl. cont., Serie R.classic, noir, bril.**

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension de service 230 - 230 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matières

Couleur Noir

Code RAL 9005

Matière Métal, PVC

##### Dimensions

Diametre de l'axe 4 mm

Profondeur de montage 24 mm

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 45 mm

##### Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

##### Éclairage

Lampes LED réglables 230 V 3 - 100 W

##### Textes

Entrée de l'unité d'extension Avec entrée auxiliaire pour bouton-poussoir (contact NO) Avec commande centralisée, Avec entrée auxiliaire pour variateur rotatif universel

Fonctionnement & contrôle Pas d'interface Bluetooth

Fusible Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Principe de variation Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage

Tension Vérification de la tension possible sans démontage

Type de raccordement Avec bornes à vis