



29442089

Var. rot. uni a. enjol. (R,L,C,LED), régl. cont., R.classic, blanc pol., bril.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Matière Métal, PVC

Dimensions

Diametre de l'axe 4 mm

Profondeur de montage 24 mm

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 45 mm

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

Éclairage

Lampes LED réglables 230 V 3 - 100 W

Textes

Entrée de l'unité d'extension	Avec entrée auxiliaire pour bouton-poussoir (contact NO) Avec commande centralisée, Avec entrée auxiliaire pour variateur rotatif universel
Fonctionnement & contrôle	Pas d'interface Bluetooth
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Mode d'installation	Avec griffes d'écartement
Principe de variation	Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
Tension	Vérification de la tension possible sans démontage
Type de raccordement	Avec bornes à vis