



29452045

Mécanisme de poste aux. pour var. rot. uni, régl. cont., R.classic, noir, bril.

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension de service 230 - 230 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matières

Couleur Noir

Code RAL 9005

Matière Métal, PVC

##### Dimensions

Diametre de l'axe 4 mm

Profondeur de montage 24 mm

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 45 mm

##### Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

##### Puissance

Puissance absorbée (veille) 0,30 W

##### Textes

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Tension Vérification de la tension possible sans démontage

Type de raccordement Avec bornes à ressort