



29452089

**Mécanisme de poste aux. p. var. rot. uni, régl. cont., R.cl., blc pol., bril.**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension de service 230 - 230 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matières**

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Matière Métal, PVC

**Dimensions**

Diametre de l'axe 4 mm

Profondeur de montage 24 mm

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 45 mm

**Architecture**

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

**Puissance**

Puissance absorbée (veille) 0,30 W

**Textes**

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Tension Vérification de la tension possible sans démontage

Type de raccordement Avec bornes à ressort