



29452089

Mécanisme de poste aux. p. var. rot. uni, régl. cont., R.cl., blc pol., bril.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Matière Métal, PVC

Dimensions

Diametre de l'axe 4 mm

Profondeur de montage 24 mm

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 45 mm

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

Puissance

Puissance absorbée (veille) 0,30 W

Textes

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Tension Vérification de la tension possible sans démontage

Type de raccordement Avec bornes à ressort