



29511404

## Éclairage de signalisation par LED, RVB, B.7, alu mat, laqué

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale 230 V

#### Puissance

Puissance consommée 2 W

#### Raccordement

Section du conducteur 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

#### Matières

Couleur Aluminium

Finition de la surface Mat

Traitement Laqué

#### Textes

Éclairage	Le poussoir permet d'appeler les couleurs d'éclairage blanc froid, blanc chaud, bleu, orange, rouge, vert, violet (magenta) et des séquences colorées., La séquence de couleurs peut être arrêtée à n'importe quelle position via le bouton-poussoir.
Marquage	Possibilité d'insérer des films avec inscription de symboles
Produit compatible avec	Berker S.1