



29511404

**Éclairage de signalisation par LED, RVB, B.7, alu mat, laqué**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Puissance**

Puissance consommée 2 W

**Raccordement**

Section du conducteur 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

**Matières**

Couleur Aluminium

Finition de la surface Mat

Matière Métal, PVC

Traitement Laqué

**Textes**

Éclairage Le poussoir permet d'appeler les couleurs d'éclairage blanc froid, blanc chaud, bleu, orange, rouge, vert, violet (magenta) et des séquences colorées., La séquence de couleurs peut être arrêtée à n'importe quelle position via le bouton-poussoir.

Marquage Possibilité d'insérer des films avec inscription de symboles

Produit compatible avec Berker S.1