



296110

Variateur rotatif universel confort (R, L, C, LED), régl. continu, com. d'ecl.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Matière Métal, PVC

Dimensions

Diametre de l'axe 4 mm
 Profondeur de montage 24 mm
 Hauteur 71 mm
 Largeur 71 mm
 Profondeur 43 mm

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

Éclairage

Lampes LED réglables 230 V 3 - 100 W

Textes

Entrée de l'unité d'extension Avec entrée auxiliaire pour bouton-poussoir (contact NO) Avec commande centralisée, Avec entrée auxiliaire pour variateur rotatif universel

Fonctionnement & contrôle Pas d'interface Bluetooth

Fusible Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Principe de variation Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage

Tension Vérification de la tension possible sans démontage

Type de raccordement Avec bornes à vis