



296210

**Mécanisme de poste auxiliaire p. var. rot. uni confort, régl. cont., com. d'ecl.**

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension de service 230 - 230 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matières

Matière Métal, PVC

#### Dimensions

Diamètre de l'axe 4 mm

Profondeur de montage 24 mm

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 43 mm

#### Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

#### Puissance

Puissance absorbée (veille) 0,30 W

#### Textes

Fonctionnement & contrôle Pas d'interface Bluetooth

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Tension Vérification de la tension possible sans démontage

Type de raccordement Avec bornes à ressort