



2997

Potentiomètre rotatif DALI Tunable white, réglage continu, commande d'éclairage

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Éclairage

Température de couleur 2000 - 10000 K

Connectivité

Variateur DALI Oui

Dimensions

Diamètre de l'axe 4 mm

Profondeur de montage 31 mm

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 50 mm

Textes

Fusible Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

Éclairage Par ex. pour les lampes fluorescentes, les lampes halogènes BT et les LED

Type de raccordement Avec bornes à vis

Gammes compatibles Berker K.x, Berker Q.x, Berker S.x/B.x