



2997

Potentiomètre rotatif DALI Tunable white, réglage continu, commande d'éclairage

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Éclairage

Température de couleur	2000 - 10000 K
------------------------	----------------

Connectivité

Variateur DALI	Oui
----------------	-----

Dimensions

Diamètre de l'axe	4 mm
Profondeur de montage	31 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	50 mm

Textes

Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Éclairage	Par ex. pour les lampes fluorescentes, les lampes halogènes BT et les LED
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Gammes compatibles	Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x