



2998

## Potentiomètre rotatif DALI TW avec bloc secteur, réglage continu, com. d'ecl.

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Éclairage

Température de couleur 2000 - 10000 K

#### Connectivité

Variateur DALI Oui

#### Dimensions

Diamètre de l'axe 4 mm

Profondeur de montage 31 mm

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 50 mm

#### Textes

Fusible Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

Éclairage Par ex. pour les lampes fluorescentes, les lampes halogènes BT et les LED

Type de raccordement Avec bornes à vis

#### Courant électrique

Courant de commande 52 - 52 mA

Gammes compatibles Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x