



389303

Interrupteur rotatif, 2 pôles d'arrêt, Serie 1930/Glas/R.classic

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Poignée rotative courte

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Courant de commutation 10 A

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Tension

Tension nominale 250 V

Matières

Matière Duroplastique

Identification

r Disposition d'assemblage Elément de base

Connectivité

Type de montage Fixation par griffe

Dimensions

Profondeur de montage 31 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Textes

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Type de raccordement Avec bornes à vis

Type de commutation 2 -pôles OFF

Éclairage Sans lampe néon