



60060

## Delesteur unisersel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrees 230V

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Capacité

Nombre de modules 3

#### Conditions d'utilisation

Température de service 0 - +50 °C

Température de stockage/transport -20 - +60 °C

#### Dimensions

Hauteur 80 mm

Largeur 52 mm

Profondeur 60 mm