



67303909

Interrupteur va-et-vient 2 pôles 10 AX, Commande d'éclairage

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
Courant de commutation	10 A

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Matière

Matière	Métal, PVC
---------	------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage, borne à vis
-----------------	-----------------------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	31 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Type de commutation	2-pôles Arrêt/Inverseur
Éclairage	Éclairable avec module lampe néon, Pour éclairage