



67303909

## Interrupteur va-et-vient 2 pôles 10 AX, Commande d'éclairage

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
Courant de commutation	10 A

#### Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

#### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

#### Matières

Matière	Métal, PVC
---------	------------

#### Identification

r Disposition d'assemblage	Élément de base
----------------------------	-----------------

#### Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage, borne à vis
-----------------	-----------------------------------

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

#### Dimensions

Profondeur de montage	31 mm
Profondeur des boîtes d'encastrément	35 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

#### Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Type de commutation	2-pôles Arrêt/Inverseur
Éclairage	Éclairable avec module lampe néon, Pour éclairage