



75142865

IP20 

Capteur tactile 4 postes Confort, KNX-R.1, verre noir

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Oui

Puissance

Courant absorbé 12,50 mA

Dimensions

Profondeur de montage 12,90 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 16 mm

Hauteur 152 mm

Largeur 81 mm

Profondeur 23 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation 4

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matières

Couleur Noir

Code RAL 9005

Matière Verre

Finition de la surface Brillant

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

Ecran

Avec écran d'affichage Oui

Textes

Function Pour fonctions de commutation, bouton-poussoir, variation et store, Fonction de verrouillage pour les surfaces sensorielles, p. ex. pour le nettoyage de la surface en verre

Mode d'installation Pour montage vertical

Température

Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe, Capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur, Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe