



75161590

Pousoir sensoriel B.IQ 1 poste Confort, KNX-B.IQ, verre blanc polaire

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Non

Dimensions

Hauteur 88,50 mm

Largeur 88,50 mm

Profondeur 16,65 mm

Équipement

Nombre de points d'exploitation 2

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matières

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Matière Verre

Finition de la surface Brillant

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

Ecran

Avec écran d'affichage Non

Textes

Function Pour fonctions de commutation, bouton-poussoir, variation et store

Protection Avec protection de démontage