



75161590

**IP20**

**Pousoir sensoriel B.IQ 1 poste Confort, KNX-B.IQ, verre blanc polaire**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur Montage encastré

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 45 °C

**Fonctions**

Avec thermostat d'ambiance Non

**Dimensions**

Hauteur 88,50 mm

Largeur 88,50 mm

Profondeur 16,65 mm

**Équipement**

Nombre de points d'exploitation 2

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED Oui

**Matières**

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Matière Verre

Finition de la surface Brillant

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

**Ecran**

Avec écran d'affichage Non

**Textes**

Function Pour fonctions de commutation, bouton-poussoir, variation et store

Protection Avec protection de démontage