



75161594

**IP20**

## Pousoir sensoriel B.IQ 1 poste Confort, KNX-B.IQ, alu, aluminium anodisé

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

#### Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Non

#### Dimensions

Hauteur 88,50 mm

Largeur 88,50 mm

Profondeur 16,65 mm

#### Équipement

Nombre de points d'exploitation 2

#### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

#### Matières

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Matière Aluminium

Finition de la surface Mat

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

#### Ecran

Avec écran d'affichage Non

#### Textes

Function Pour fonctions de commutation, bouton-poussoir, variation et store

Protection Avec protection de démontage